

## 90419 Liesikupu CH-6309-S 90cm rst/lasi

- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 160mm (minimissään 125mm)




### Tekniset tiedot

|                          |   |    |     |     |
|--------------------------|---|----|-----|-----|
| Malli                    | Poistokanavaliitântä                      |    |     |     |
| Asennustapa              | Seinäkiinnitys                            |    |     |     |
| Pinta                    | Ruostumaton teräs ja lasi                 |    |     |     |
| Käyttökytkimet           | Painonapit                                |    |     |     |
| Ohjausjännite (V)        | 1   | 2  | 3   | 4   |
|                          | 65  | 95 | 140 | 230 |
| Rasvasuodatin            | Alumiiniset (pestävät)                    |    |     |     |
| Valaistus                | 2 x 20W halogeeni (G4 kanta)              |    |     |     |
| Lähtökauluksen koko (mm) | Ø 150, muuntokappale 150/125mm            |    |     |     |
| Kylmäsuojaventtiili      | Vakiovaruste                              |    |     |     |
| Huomioitavaa             | Huippuimurin yhteensopivuus varmistettava |    |     |     |

#### Huippuimuri

Liesikupu ilman omaa puhallinta. Rakennuksessa huippuimuri, jota ohjataan liesikuvun säätimillä



## 90419 Liesikupu CH-6309-S 90cm rst/lasi

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 500mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

**= mitta S**

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

