

Piennopeuslaite

RXA



- Tasainen ilmanjako
- Suuret tuloilmavirrat
- Suurin suositeltava Δt 4° C

Tuotemerkintä

Piennopeuslaite RXA – 160
 Koko 160 - 400

| Tuote | LVI-koodi |
|---------|-----------|
| RXA 160 | 8636 084 |
| RXA 200 | 8636 085 |
| RXA 250 | 8636 086 |
| RXA 315 | 8636 087 |
| RXA 400 | 8636 088 |

Pikavalinta

| Koko | Ilmavirta l/s | |
|------|---------------|-----|
| | min | max |
| 160 | 30 | 60 |
| 200 | 45 | 90 |
| 250 | 90 | 150 |
| 315 | 110 | 180 |
| 400 | 180 | 400 |

Materiaali ja pintakäsittely


Laatikko on sikittyä teräslevyä.
 Etulevy on maalattu valkoiseksi, RAL 9010.

Mitoitus




Käyrästä ei ole tarkoitettu säätöön.

Ilmavirta - painehäviö - äänitaso



Ilmavirta - vyöhyke



Äänen tehotaso


| Koko | Oktaavitehotaso f, Hz | | | | | | |
|------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| 160 | -3 | -3 | -6 | -5 | -9 | -14 | -20 |
| 200 | 2 | 3 | -7 | -5 | -8 | -12 | -15 |
| 250 | 2 | -5 | -4 | -5 | -8 | -12 | -16 |
| 315 | 6 | 3 | 2 | -3 | -6 | -10 | -16 |
| 400 | 8 | -1 | -2 | -10 | -10 | -10 | -16 |

Päätevaimennus ΔL , dB

| Koko | Keskitajuus Hz | | | | | | |
|------|----------------|-----|-----|----|----|----|----|
| | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| 160 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 200 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 250 | 10 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 315 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 400 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |

Mitat

| Koko | $\varnothing d$ | A | B | E |
|------|-----------------|------|-----|-----|
| 160 | 159 | 595 | 595 | 240 |
| 200 | 199 | 895 | 595 | 280 |
| 250 | 249 | 1495 | 595 | 340 |
| 315 | 314 | 1495 | 895 | 420 |
| 400 | 399 | 1995 | 895 | 500 |



Säätö

Katso RCL-säätöopas