

VARAVESISÄILIÖ VS-3 S1-, S2- JA S3- LUOKKA

Uudessa VSS- vesisäiliöjärjestelmässä on kaksi säiliötyyppiä; pehmeä ja kova. Säiliöt on suunniteltu eri käyttötarkoituksiin minimoimalla varastotilantarvetta. Varavesisäiliöt täyttävät 1.7.2011 voimaan tulleen sisäasianministeriön asetuksen nro 409/2011 vaatimukset. Laatujärjestelmämme edellyttää että tuotteet ovat viranomaisten jatkuvan laadunvalvonnan alaisia. Tuotteilla on VTT:n myöntämä sertifikaatti Nro VTT-C-859-21-06.

PEHMEÄ VESISÄILIÖ

VS-3 1000 L

- helppokäyttöinen ja turvallinen
- luja ja kestävä
- elintarvikepakkaukselle tarkoitettua materiaalia
- tukeva
- pieni varastointitilan tarve
- pakattu kestävään varastointipakkaukseen
- taloudellinen

Rakenne

Säiliön halkaisija on 1150 mm.

Säiliön osat:

- ulkopussi
- tukilevyt 4 kpl
- sisäpussi
- lappoletku
- sisäpussin suljin

Materiaalit

Ulkopussi on UV-suojattua polypropyleenikangasta.

Sisäpussi on polyeteeniä (elintarvikelaatu).

Tukilevyt ovat vaneria. Lappoletku on PVC- muovia.

Säiliö toimitetaan osina suoja-pakkauksessa.



Asennus ja käyttö

1. Aloita kasaus työntämällä tukilevyt ulkopussin joka toiseen taskuun.
2. Nosta säiliö pystyyn ja sijoita sisäpussi ulkopussin sisäpuolelle suuaukko-ylöspäin ja käännä ulkoreunat ulkopussin reunojen päälle.
3. Täytä sisäpussi puhtaalla vedellä reunojen tasolle. Nosta sisäpussia täytön alussa.
4. Käännä sisäpussin reunat ylös. Työnnä pussin suusta sisään lappoletku siten, että se ylettyy pohjaan saakka ja venttiiliosa jää pussin ulkopuolelle.
5. Sulje suuaukko sulkimella.

Säiliö/L	Korkeus/mm	Leveys/mm	Pituus/mm	Paino/Kg
1000	150	500	1100	11

KOVA SÄILIÖ

VS-3 100 L

- hinnaltaan edullinen
- toimitetaan nopeasti suoraan varastosta
- pieni, helppo liikutella ja varastoida
- korkealuokkaista, kotimaista elintarvike muovia
- monikäyttöinen säiliö.

Rakenne ja valmistusmateriaalit

Varavesisäiliön ja sen varusteiden elintarvikemateriaalit:

- säiliöosa HD- polyeteeniä
- kansi ABS-muovia
- lappoletku on PVC- muovia
- annosteluhana HD-polyeteeniä
- säiliön tilavuus on 100 litraa
- paino 5 kg.

Oikea materiaali takaa tuotteen pitkän iän ja hygieenisyyden. Säiliö kestää varastoinnin ja toistuvan käytön vaihtelevissa lämpö- ja kosteus olosuhteissa.

Asennus ja käyttö

Aseta kaksi säiliötä päällekkäin:

- poista lappoletku säiliöstä
- puhdista säiliöt tarvittaessa
- sijoita säiliöt niille varatuille paikoille
- täytä ensin alempi puhtaalla vedellä sen jälkeen ylempi
- täytön jälkeen sulje säiliö kannella.

Annostele vesi seuraavalla tavalla:

- poista lappoletku muovipussista ja avaa sen annosteluhana.
- raota säiliön kantta ja työnnä letku säiliöön upottamalla se veden alle hanaa myöden ja sulje hana
- Vettä jaetaan avaamalla annosteluhana.



Pidätämme oikeuden muutoksiin. M00126